



Moderne Wegeuchte Trieste mit Pfahl aus Aluminium in weiß und Acrylglas ...

Wegeleuchten

UVP: 98,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311118
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Garten
Stil	Modern, Zeitlos
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl
Produktmaße	(H) 1000 mm (B) 115 mm (T) 205 mm
Produktgewicht	2.25 kg