



Bezaubernde Mastleuchte Orion aus Aluminium in weiß und Acrylglas in klar,...

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 541,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311330
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Gewerblicher Bereich
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Leiterhalter, inkl. Pfahl (Taurus)
Produktmaße	(H) 2400 mm (B) 400 mm (T) 400 mm
Produktgewicht	6.45 kg