



Geschmackvolle Wandleuchte Firenze aus Aluminium in schwarz und Glas in klar, E2...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 58,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310992
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP43
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Rustikal
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 445 mm (B) 250 mm (L) 150 mm
Produktgewicht	1.65 kg