



Zeitlose Wandleuchte Trieste aus Aluminium in schwarz und Acrylglas in klar, GU10...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 31,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311117
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 110 mm (B) 115 mm (L) 160 mm
Produktgewicht	0.35 kg