



Robuste Mastleuchte Mode aus galvanisiertem Stahl, E27 Fassung, IP54

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 828,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310922
Material	Stahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Gewerblicher Bereich
Stil	Modern, Schlicht
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl
Produktmaße	(H) 2205 mm (B) 350 mm (T) 350 mm
Produktgewicht	12.3 kg