



Moderne Mastleuchte Vega aus Aluminium in weiß und Glas in klar, E27 Fassu...

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 423,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310856
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Gewerblicher Bereich
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl
Produktmaße	(H) 2400 mm (B) 300 mm (T) 550 mm
Produktgewicht	5.4 kg