



# Einhell

## NHH 2100 Halogenheizer

Art.-Nr. 23.384.60

Der NHH 2100 hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Gas-Partystrahlern. Er erwärmt nicht die Luft, sondern ähnlich den Sonnenstrahlen angenehm und gleichmäßig alle Personen und Gegenstände auf welche die Wärmestrahlen treffen. Dies ist energieeffizienter und auch das Hantieren mit Gasflaschen entfällt. Der Halogenheizer arbeitet zudem völlig geräusch- und geruchlos. Der Heizer ist spritzwassergeschützt und daher bestens für den Betrieb auf Balkon und Terrasse geeignet.

### Ausstattung

- Reflektor (1) und Sockelabdeckung (4) aus Aluminium
- 2 Ein- / Ausschalter (2)
- 2-teiliges Teleskoprohr (3) aus rostfreiem Stahl
- **2 Halogen-Heizstäbe**
- **3 Heizstufen (900 / 1.200 / 2.100 W)**
- Abdeckgitter
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Gumminetzleitung

### Technische Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Heizleistung: 2.100 Watt
- Netzleitungslänge: 300 cm
- Schutzart: IP 44
- Höhe: 165-210 cm  
(stufenlos verstellbar)
- Reflektordurchmesser: 56 cm
- Sockeldurchmesser: 45 cm
- Produktgewicht: 11,2 kg

### Logistische Daten

- Gewicht netto: 12,8 kg
- Gewicht brutto: 16,2 kg
- Verpackungsmaße: 600 x 600 x 410 mm
- EAN-Code: 4006825 578584
- VE: 1 Stück

