

THORSMAN Digital Multimeter mit LCD-Display beleuchtet Kategorie 3 / 300V

IMT23202

EAN Code: 3606489486150

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Digitales Multimeter
Versorgung	Batterie 9 V

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Einf-STN LCD m Rückbeleuchtg
Einstellungsart	Manuell
Signalfunktion	Schwache Batterie von visuell
Funktion verfügbar	Eigenständige Anlagensteuerung Berührungslose AC-Spannungserkennung Datenhaltefunktion Live-AC-Drahterkennung
Schutzfunktionen	Sicherung
Messungstyp	RESISTENZ: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Batteriespannung: 1,5/9 V/12 V Kontinuität: < 100 Ohm Spannung DC: 0,2/2/20/200/300 V Spannung AC: 0,2/2/20/200/300 V Strom DC: 20 mA/200 mA/10 A Temperatur: 0-1000 °C
Messkategorie	Kategorie III 300 V
Benutzersprache	Deutsch Spanisch Französisch Polnisch Portugiesisch
Höhe	165 mm
Breite	85 mm
Tiefe	39 mm
Produktgewicht	290 g Mit Batterie

Montage

Normen IEC 61010

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	17,5 cm
VPE 1 Länge	26,5 cm
VPE 1 Gewicht	447,5 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,809 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS- Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)