

Produktdatenblatt

PWS 700-115

Anwendernutzen

- Der 700-W-Motor ist ideal für die Bewältigung kleinerer DIY-Arbeiten
- Ergonomisches Design, ein schlankeres Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten
- Dust Protection System verhindert inneren Verschleiß und verlängert die Werkzeuglebensdauer
- Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen



Technische Daten

- | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---|
| • Nennaufnahme | 701 W | • Liefumfang | Zusatzhandgriff, Schnellverstellbare Schutzhaube, Kartonschachtel |
| • Abgabeleistung | 301 W | • Verpackungsgröße (L/B/H): | 374 x 146 x 112 mm |
| • Schleifscheiben-Ø | 115 mm | • Anzahl auf Palette: | 48 |
| • Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 | • Waren-ID: | 84672951 |
| • Maschinengewicht | 1,7 kg | • Herstellland: | Ungarn |
| • Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 263 x 76 x 104 mm | | |
| • Leerlaufdrehzahl von | 11.000 min-1 | | |
| • Leerlaufdrehzahl bis zu | 12.000 min-1 | | |

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP inkl. Mwst
PWS 700-115	06033A240A	4053423223736	62,99 €