

Samsung Galaxy A14 5G - Silber - 5G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A14 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Silber

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A146PZSDEUB
 EAN: 8806094825435



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A14 5G - Silber - 5G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A146P/DSN
Anzeige	LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - PLS
Prozessor	2.2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.0
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78 mm x 9.1 mm x 167.7 mm
Gewicht	204 g
Reparierbarkeitsindex	8.8 (von 10)
SAR	1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper)