

## Samsung Galaxy A34 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A34 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.6" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 13 MP - Awesome Graphite

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: SM-A346BZKAEUB  
 EAN: 8806094813845



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A34 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A346B/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.65 cm (6.6") - (120 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	2.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2160 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Awesome Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78.1 mm x 8.2 mm x 161.3 mm
Gewicht	199 g
Reparierbarkeitsindex	8.3 (von 10)
SAR	2,68 W/kg (Gliedermaße), 0,546 W/kg (Kopf), 1,488 W/kg (Körper)