

Samsung Galaxy A54 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A54 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Awesome Graphite

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A546BZKDEUB
 EAN: 8806094817911



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A54 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A546B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.31 cm (6.4") - (120 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	2.4 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2760 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Awesome Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.7 mm x 8.2 mm x 158.2 mm
Gewicht	202 g
Reparierbarkeitsindex	8.4 (von 10)
SAR	0,693 W/kg (Kopf), 1,338 W/kg (Körper), 3,15 W/kg (Gliedermaße)