

01.249411.01.001

## Mahlen und Brühen ROMA

Bis zu 10 Tassen - Konisches Mahlsystem

Kaffeemaschine mit integrierter Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk. Über vorprogrammierte Einstellungen können Sie die Mahlung der Bohnen, die Anzahl der Tassen und die Stärke des Kaffees wählen.

Inhalt	1,5 l
Geeignet für	2-10 Tasse(n)
Füllmenge Bohnenbehälter	200 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Kegelmahlwerk	Ja
Einstellbare Kaffeemenge	Ja
Einstellbare Kaffeestärke	Ja
Digitale Zeitschaltuhr	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Abschaltzeit	40 min
Schwenkfilter	Ja
Permanenter Filter	Ja
Füllmengenmarkierung	Ja
Leistung	1050 W



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8516710000

Verpackung: h x b x D (cm): 48 x 25,4 x 36,4 | : 8713016091611 | Bruttogewicht (kg): 6,48 | Nettogewicht (kg): 4,9

Umkarton: h x b x D (cm): 51,2 x 27,4 x 76 | : 8713016091628 | Bruttogewicht (kg): 13,82

Stückzahlen: Per Umkarton: 1 | Auf Palette: 24 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 560 / 1166 / 1292

