



Smarte LED Solar Wandleuchte Fadi in Schwarz-matt 2x 2,5W 800lm IP54 mit Bewegun...
Solar Wandleuchten UVP: 92,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-602886
Material	Kunststoff
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	2.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 400 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Balkon, Hauseingang
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	PIR

Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	2 bis 10 m
Paneltyp	Photovoltaik
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Sonstige
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
Produktmaße	(H) 43 mm (B) 180 mm (L) 105 mm
Produktgewicht	0.33 kg