



## Smarte LED Solar Erdspießleuchte RGBW Ginbo in Schwarz 7W 500lm IP44 mit B... Wegeleuchten

UVP: 101,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-602887
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Materialeigenschaft</b>	Witterungsbeständig
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	3,7 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	7 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	RGBW
<b>Lichtfarbe</b>	Goldweiß
<b>Lichtstrom</b>	500 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 90
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Sensortyp</b>	Bewegungsmelder
<b>Sensortechnologie</b>	PIR
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad
<b>Reichweite</b>	1 bis 10 m

<b>Paneltyp</b>	Photovoltaik
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Erdspeiß</b>	Ja
<b>System</b>	Sonstige
<b>Sprachsteuerung</b>	Amazon Alexa
<b>Produktmaße</b>	(H) 86 mm (B) 109 mm (L) 155 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.25 kg