



Smarte LED Solar Wandleuchte Tuda in Schwarz 3x 4,3W 1500lm IP44 mit Bewegungsme... Solar Wandleuchten UVP: 128,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-602884
Material	Kunststoff
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	4.3 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 500 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Balkon, Hauseingang
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	120 Grad

Reichweite	1 bis 10 m
Paneltyp	Photovoltaik
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Sonstige
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
Produktmaße	(H) 209 mm (B) 209 mm (L) 321 mm
Produktgewicht	0.74 kg