

84 Kombiklinge, 3 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| EAN: | 4013288000552 | Abmessung: | 175x7x7 mm |
| Teilenr: | 05002938001 | Gewicht: | 39 g |
| Artikel-Nr: | 84 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |



- Kombiklinge Hex Kugelkopf/Hex für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- Zwei Abtriebe an einer Klinge

Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_84.html

Wera - 84

05002938001 - 4013288000552

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vario Doppelklingen



Die 6 mm Schraubendreherklingen mit Sechskantgeometrie sind 175 mm lang und aus dem hochwertigen Bit-Material hergestellt. Das garantiert lange Lebensdauer. Die Klingen verfügen jeweils über 2 Abtriebsspitzen.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

mm

inch

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 05002936001 | 2,5 | 2,5 | 6 | 175 | 7" |
| 05002938001 | 3 | 3 | 6 | 175 | 7" |
| 05002940001 | 4 | 4 | 6 | 175 | 7" |
| 05002943001 | 5 | 5 | 6 | 175 | 7" |
| 05002948001 ¹⁾ | 4 | 5 | 6 | 175 | 7" |
| 05002946001 | 6 | 6 | 6 | 175 | 7" |

1) ohne Kugelkopf

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_84.html

Wera - 84

05002938001 - 4013288000552

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de