

8006 C Zyklus Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"



EAN:	4013288184214	Abmessung:	280x55x40 mm
Teilenr:	05003780001	Gewicht:	513 g
Artikel-Nr:	8006 C	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°
- Sichere Nussverriegelung
- Der mehrkomponentige Griff basiert auf der bewährten Kraftform Griffform und ist speziell für Druck- und Zugbelastung optimiert worden.
- Vereint Robustheit, Schlankheit und geringes Gewicht.

Zyklus Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, wenig Gewicht, ergonomischem Kraftform Griff schlanker Kopfgeometrie, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_c.html

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"

Die Zyklus Hybrid Knarre



Zyklus Hybrid Knarre mit hoher Gesamtlänge (Hebelwirkung) und schlankem Knarrenkopf




Vereinigt Robustheit, Schlankheit und geringes Gewicht.

Die Knarre Zyklus Hybrid



Wir wollten die meistgewünschten Knarrevorteile in einem einzigen Werkzeug bündeln. Unsere Idee war die Entwicklung einer leichten Knarre mit ergonomischem Kraftform Griff, schlanker Kopfgeometrie, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit. Da sich der Begriff Hybrid auf eine Kombination auf etwas Gebündeltes/Vermischtes bezieht, fiel uns die Wahl des Namens leicht.

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltnarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Kraftform



Der mehrkomponentige Griff basiert auf der bewährten Kraftform Griffform und ist speziell für Druck- und Zugbelastung optimiert worden.

Ideal für beengte Schraubsituationen



Sehr schlanker Knarrenkopf.

Mehr Kraftübertragung



Größere Gesamtlänge für mehr Kraftübertragung.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm



mm



mm

05003780001	1/2"	281,0	34	37
-------------	------	-------	----	----

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_c.html

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 C Zyklus Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_c.html

Wera - 8006 C

05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de