

Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-teilig

Kraftform Kompakt Anwendersortimente



EAN:	4013288178367	Abmessung:	325x145x65 mm
Teilenr:	05135928001	Gewicht:	1492 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt M1 Metall	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Umfangreiches Zubehör wie Bits, Bohrer-Bits, Schraubkralle und einpoliger Phasentester
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau. Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklus Speed samt Zubehör; 7 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Bit-Handhalter; 13 Bits mit 89 mm Länge; 6 Kombigewindebohrer-Bits; 6 Metallspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-10mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spezialsätze



Kraftform Kompakt Anwendersortimente - die Spezialsätze - kompakt und dennoch sehr vielseitig. Für Sanitär-, Holz-, Metall- oder Elektroanwendungen.

Kraftform Kompakt M 1 Metall



Kompakter Werkzeug-Satz mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau.

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Kombigewindebohrer-Bit



Kombigewindebohrer-Bit Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. • ¼"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten • Sehr gute Zentriereigenschaften • Problemloses Schneiden • Einwandfreie Spanabfuhr • Geringe Verkantungsgefahr • Präzise Rücklaufführung

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_m1_metall.html


Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente


Satz-Inhalt:

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

 05003500001 1x 1/4" x 152 mm




8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003526001 1x 1/4" x 150 mm




8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm

 05003527001 1x 1/4" x 56 mm




8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

 05003529001 1x 1/4" x 37 mm




816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm

 05003504001 1x 5,5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm


05003509001 1x 10 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm


 05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001 1x PH 3 x 89 mm



840/4 Z Bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm


05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001 1x 6 x 89 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm

 05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5,5 x 89 mm

847 HSS Kombigewindebohrer, 2,5 x 36 mm



05104640001

1x 2,5 x 36 mm

05104641001

1x 3,3 x 39 mm

05104642001

1x 4,2 x 41 mm

05104644001

1x 6,8 x 51 mm

05104645001

1x 8,5 x 59 mm

05104643001

1x 5 x 44 mm

848 HSS Metallspiralbohrer-Bits, 3 x 38 mm



05104610001

1x 3 x 38 mm

05104613001

1x 4 x 44 mm

05104616001

1x 5 x 50 mm

05104618001

1x 6 x 50 mm

05104620001

1x 8 x 51 mm

05104622001

1x 10 x 54 mm

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

05073681001

1x 4,5-6 x 41 mm



247 Einpoliger Phasenprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm



05005655001¹⁾

1x 0,5 x 3 x 70 mm

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_m1_metall.html

Wera - Kraftform Kompakt M1 Metall
05135928001 - 4013288178367

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de