

Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig

Kraftform Kompakt Anwendersortimente



EAN:	4013288178350	Abmessung:	325x145x65 mm
Teilenr:	05135939001	Gewicht:	1393 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt H1 Holz	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Robuste Ratsche Zyklus Mini geeignet für Aufnahme von Bits und Nüssen
- Drehmomente von über 65 Nm bei feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von 6 Grad
- Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
- Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau; mit der robusten Bit-Ratsche Zyklus Mini samt Verlängerung und Nuss-Adapter; 8 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Ratschen-Handhalter 816 RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment 50 Nm und Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie; 1 Universalbithalter; 6 Bits mit 25mm Länge; 16 Bits mit 89 mm Länge; 5 Holzspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-8mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spezialsätze



Kraftform Anwendersortimente - die Spezialsätze - kompakt und dennoch sehr vielseitig. Für Sanitär-, Holz-, Metall- oder Elektroanwendungen.

Kraftform Kompakt H 1 Holz



Kompakter Werkzeug-Satz mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau.

816 RA Ratschenschraubendreher



Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Mini Knarren



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Spiralbohrer-Bit für Holz-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit - für Holz-Anwendungen

- ¼"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Zähnharte und hart vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4" x 142 mm

05051461001 1x 1/4" x 142 mm



8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8794 SA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm




Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html


Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm

	05003504001	1x 5,5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm


893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm

	05134480001	1x 1/4" x 50 mm
---	-------------	-----------------


851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001	1x PH 3 x 89 mm


855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001	1x PZ 3 x 89 mm


855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm


867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm


867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm


840/4 Z Bits, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001	1x 6 x 89 mm

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm

	05059488001	1x 1 x 5,5 x 89 mm
---	-------------	--------------------

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm

	05072059001	1x 1 x 5,5 x 25 mm
---	-------------	--------------------

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 3 x 70 mm



05104600001	1x	3 x 70 mm
05104601001	1x	4 x 74 mm
05104602001	1x	5 x 85 mm
05104603001	1x	6 x 95 mm
05104604001	1x	8 x 110 mm

247 Einpoliger Phasenprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm



05005655001 ¹⁾	1x	0,5 x 3 x 70 mm
---------------------------	----	-----------------

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm



05073681001	1x	4,5-6 x 41 mm
-------------	----	---------------

Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de