

# Kyocera ECOSYS PA5000X - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. -  
Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0X3NLO
EAN/UPC	0632983080009



## Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA5000X - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA5000X - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 35.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	25000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 32 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.