

DIGITUS Basis IT PDU, 1-phasig 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 32 A Stecker, Standard, 0U, Einphasig, Senkrecht, Aluminium, Schwarz

IT BASIC PDU - Vertikal - 32A - 24 x C13 - 4 x C19 IT BASIC PDU - Vertical - 32A - 24 x C13 - 4 x C19



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-95451
EAN/UPC	4016032485964

Beschreibung

Digitus Basis IT PDU, 1-phasig 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 32 A Stecker. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Einphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 28 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: IEC 60309. Kabellänge: 3 m. Nominale Eingang Spannung: 250 V, Stromstärke (maximal): 32 A, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Breite: 45 mm, Tiefe: 1388,5 mm, Höhe: 60 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Stecker	IEC 60309
PDU-Typen	Standard
Typ	Einphasig
Rack-Kapazität	0U
Anzahl der AC-Ausgänge	28 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen	C13 coupler, C19 coupler
Kabellänge	3 m
Nominale Eingang Spannung	250 V
Stromstärke (maximal)	32 A
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Breite	45 mm
Tiefe	1388,5 mm
Höhe	60 mm