

# G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB

DIMM 288-PIN Low Profile - 5600 MHz / PC5-44800 - CL30 - 1.25 V - ungepuffert - non-ECC - Mattes Weiß

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	G.Skill
Hersteller Art. Nr.	F5-5600J3036D16GX2-RS5W
EAN/UPC	4713294231956



## Beschreibung

G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 5600 MHz / PC5-44800 - CL30 - 1.25 V - ungepuffert - non-ECC - Mattes Weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten	CL30 (30-36-36-89)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, ungepuffert
Spannung	1.25 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.