

HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE Class 4)

Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE (124 W) - BTO

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R8R48A#ABB
EAN/UPC	0190017602202



Beschreibung

HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE Class 4) - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE (124 W) - BTO

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE Class 4)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	124 W
Leistung	Durchsatz: 23,8 Mpps Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität	MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz) 1.7 A

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.5 cm x 26 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.09 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Preistyp	BTO

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.