

# Samsung T5 MU-PA500 - 500 GB SSD - extern (tragbar)

USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - für Chromebook Pro XE510C25I; Notebook 9 900X3TI - 900X5TI; 9 Pen NP930QAA; 9 Pro 940X3NI

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MU-PA500B/EU
EAN/UPC	8806088888514



## Beschreibung

Samsung T5 MU-PA500 - 500 GB SSD - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - für Chromebook Pro XE510C25I; Notebook 9 900X3TI, 900X5TI; 9 Pen NP930QAA; 9 Pro 940X3NI

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung T5 MU-PA500 - Solid-State-Disk - 500 GB - USB 3.1 Gen 2
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität	500 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsrate	10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), V-NAND Technology, 256-Bit-AES
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 1.05 cm x 5.73 cm
Gewicht	51 g
Entwickelt für	Chromebook Pro XE510C25I; Notebook 9 900X3TI, 900X5TI; 9 Pen NP930QAA; 9 Pro 940X3NI

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.