

Apple iPhone 14 Plus - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB

OLED-Display - 6.7" - 2778 x 1284 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP - 12 MP - front camera 12 MP - Blau

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MQ523ZD/A
EAN/UPC	0194253374398



Beschreibung

Apple iPhone 14 Plus - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2778 x 1284 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Blau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple iPhone 14 Plus - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	A2886
Anzeige	OLED-Display - 2778 x 1284 Pixel - 17 cm (6.7") - 458 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Prozessor	Apple A15 Bionic (6-Core)
Arbeitsspeicher	128 GB
Betriebssystem	iOS 16
Hauptkamera	12 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.5 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel f/1.9 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung
Steckverbinder	Lightning
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe	Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78.1 mm x 7.8 mm x 160.8 mm

Gewicht	203 g
Reparierbarkeitsindex	6.9 (von 10)
SAR	2,99 W/kg (Gliedermaße), 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.