

Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB - Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4460C076
EAN/UPC	4549292198621



Beschreibung

Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB, Wi-Fi(n) - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Thermopapier, Karton, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, farbiges Papier, magnetisches Fotopapier, Fotopapier Pro Platinum
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja

Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa - indirekt
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 20.6 cm x 36.4 cm
Gewicht	8.2 kg
Farbe	Weiß

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.