

Kingston FURY Beast - RGB Special Edition - DDR4

Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF436C18BWAK2/32
EAN/UPC	0740617330335



Beschreibung

Kingston FURY Beast - RGB Special Edition - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast - RGB Special Edition - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten	CL18 (18-22-22)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, On-Die Termination (ODT), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.