

# Corsair CO-9050156-WW, Ventilator, 500 RPM, 1700 RPM, 5 dB, 33,8 dB, 89 cfm

500 rpm - 89 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CO-9050156-WW
EAN/UPC	0840006662280



## Beschreibung

Corsair CO-9050156-WW. Typ: Ventilator, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1700 RPM, Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 5 dB, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 33,8 dB, Maximaler Luftstrom: 89 cfm, Minimum Luftdruck: 0,16 mmH2O, Maximum Luftdruck: 2 mmH2O, Lagertyp: Fluidodynamisches Lager (FDB). Breite: 140 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 25 mm. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	33,8 dB
Maximaler Luftstrom	89 cfm
Minimum Luftdruck	0,16 mmH2O
Maximum Luftdruck	2 mmH2O
Lagertyp	Fluidodynamisches Lager (FDB)
Breite	140 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	25 mm
Produktfarbe	Schwarz