

Xiaomi Redmi Note 12 5G - Onyx Gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Xiaomi Redmi Note 12 5G - 5G Smartphone
 - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Onyx Gray

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Xiaomi
 Hersteller Artikel Nr: MZB0CY5EU
 EAN: 6941812706800



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 12 5G - Onyx Gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 395 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 619
Arbeitsspeicher	RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 12 mit MIUI 14
Hauptkamera	48 Megapixel - ISOCELL JN1 - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Omnivision OV08D - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.45
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2040 Minuten
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Farbe	Onyx Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.21 mm x 7.98 mm x 165.88 mm
Gewicht	189 g
SAR	0,68 W/kg (Kopf), 0,911 W/kg (Körper), 2,395 W/kg (Gliedmaße)