

ICY BOX ICY BOX IB-AC1032 - Videokonverter

DisplayPort - DVI - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	ICY BOX
Hersteller Art. Nr.	IB-AC1032
EAN/UPC	4250078165651



Beschreibung

RaidSonic ICY BOX IB-AC1032 - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	RaidSonic ICY BOX IB-AC1032 - Videokonverter - Schwarz
Gerätetyp	Videokonverter
Max Auflösung	3840 x 2160
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 1920 x 1080 at 60 Hz / VGA: 2048 x 1152 at 60 Hz / HDMI: 3840 x 2160 at 30 Hz
Schnittstellen	1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x DVI-D-Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.7 cm x 4 cm x 1.6 cm
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.