

# Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB

DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - CL32 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF564C32RSAK2-32
EAN/UPC	0740617329742



## Beschreibung

Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - CL32 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6400 MHz (PC5-51200)
Latenzzeiten	CL32 (32-39-39)
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.1 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.