

# Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2388G / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R1335SC044IN
EAN/UPC	4065221880134

## Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2388G / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Rack-Montage - Xeon E-2388G 3.2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz (5.1 GHz) (8 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher	16 MB Intel Smart Cache
Cache pro Prozessor	16 MB
RAM	32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

43.54 cm x 61.2 cm x 4.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.