

# MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - Grafikkarten

GF RTX 3060 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI - 3 x DisplayPort

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Grafikkarten  |
| Hersteller          | MSI           |
| Hersteller Art. Nr. | V397-022R     |
| EAN/UPC             | 4719072793814 |



## Beschreibung

MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                       | MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB |
| Gerätetyp                                 | Grafikkarten   |
| Bustyp                                    | PCI Express 4.0  |
| Grafik-Engine                             | NVIDIA GeForce RTX 3060  |
| Speicher                                  | 12 GB GDDR6  |
| Speichergeschwindigkeit                   | 15 Gbps  |
| Boost-Takt                                | 1807 MHz   |
| CUDA-Kerne                                | 3584   |
| Speicherschnittstelle                     | 192-bit  |
| Max Auflösung                             | 7680 x 4320  |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4  |
| Schnittstellen                            | 3 x DisplayPort   HDMI   |
| API-Unterstützung                         | DirectX 12, OpenGL 4.6   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)       | 4.2 cm x 23.5 cm x 12.4 cm   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.