

DIGITUS Basis IT PDU, 3-phasig 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 16 A Stecker, Standard, 0U, Dreiphasig, Senkrecht, Aluminium, Schwarz

IT BASIC PDU - 3PH - 16A - 24 x C13 - 3 x C19 Vertikal - 3m Kabel - IEC309 3Ph-16A Stecker



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-95452
EAN/UPC	4016032485971

Beschreibung

Digitus Basis IT PDU, 3-phasig 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 16 A Stecker. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Dreiphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 28 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: IEC 60309. Kabellänge: 3 m. Nominale Eingang Spannung: 400 V, Stromstärke (maximal): 16 A, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Breite: 45 mm, Tiefe: 1288,5 mm, Höhe: 60 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Stecker	IEC 60309
PDU-Typen	Standard
Typ	Dreiphasig
Rack-Kapazität	0U
Anzahl der AC-Ausgänge	28 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen	C13 coupler, C19 coupler
Kabellänge	3 m
Nominale Eingang Spannung	400 V
Stromstärke (maximal)	16 A
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Breite	45 mm
Tiefe	1288,5 mm
Höhe	60 mm