

# Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB

DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Speicherbausteine |
| Hersteller          | Kingston          |
| Hersteller Art. Nr. | KF560C36BBEAK2-32 |
| EAN/UPC             | 0740617330731     |



## Beschreibung

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC

## Hauptmerkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung     | Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert      |
| Produkttyp              | Speicher-Kit   |
| Kapazität               | 32 GB: 2 x 16 GB   |
| Speichertyp             | DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN  |
| Erweiterungstyp         | Generisch  |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC   |
| Geschwindigkeit         | 6000 MHz (PC5-48000)   |
| Latenzzeiten            | CL36 (36-38-38)  |
| Leistungsmerkmale       | Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ungepuffert |
| Spannung                | 1.35 V   |
| Metallüberzug           | Gold   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.