

Green Cell EV11, Schwarz, Typ 2, Typ 2, Abgewinkelt, Abgewinkelt, IP55

Ladekabel Green Cell GC Type 2 11kW 5 meter zum Laden von EV / PHEV

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Green Cell
Hersteller Art. Nr.	EV11
EAN/UPC	5907813962066



Beschreibung

Green Cell EV11. Kabelfarbe: Schwarz, Anschluss 1: Typ 2, Anschluss 2: Typ 2. Maximale Betriebsleistung (dreiphasig): 11 kW, Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig): 16 A. Kabellänge: 5 m, Gewicht: 2,4 kg. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabelfarbe	Schwarz
Anschluss 1	Typ 2
Anschluss 2	Typ 2
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)	11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)	16 A
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,4 kg
Menge pro Packung	1 Stück(e)