

Green Cell AD40P, Notebook, Indoor, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 45 W, 19 V

Netzteil - 45 W - 19V - 2.37A - 90x38x27 mm - 558 g

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Green Cell
Hersteller Art. Nr.	AD40P
EAN/UPC	5903317225652



Beschreibung

Green Cell AD40P. Zweck: Notebook, Netzteiltyp: Indoor, Eingangsspannung: 100 - 240 V. Produktfarbe: Schwarz. Kabellänge: 1,2 m, Breite: 90 mm, Tiefe: 38 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Mitgelieferte Kabel: AC, Verpackungsart: Box. Typ: Battery

Hauptmerkmale

Allgemein

Zweck	Notebook
Netzteiltyp	Innenraum
Eingangsspannung	100 - 240 V
Produktfarbe	Schwarz
Kabellänge	1,2 m
Breite	90 mm
Tiefe	38 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel	AC
Verpackungsart	Box
Typ	Akku