

APC Smart-UPS 750VA LCD RM - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 500 Watt - 750 VA - Ethernet - RS-232 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - für P/N: AR3103SP -
AR3106SP - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 -
AR4024SPX432 - NBWL0356A



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT750RMI2UC
EAN/UPC	0731304340324

Beschreibung

APC Smart-UPS 750VA LCD RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 500 Watt - 750 VA - Ethernet, RS-232, USB -
Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - für P/N: AR3103SP, AR3106SP, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431,
AR4024SPX432, NBWL0356A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 750VA LCD RM - USV - 500 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	21.23 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	500 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	4 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	6 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 40.9 cm x 8.6 cm
Entwickelt für	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.