

Apple iPhone 12 mini - (PRODUCT) RED - 5G Smartphone

Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - OLED-Display - 5.4" - 2340 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP - 12 MP - front camera 12 MP - Rot

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MGE03ZD/A
EAN/UPC	0194252013892



Beschreibung

Apple iPhone 12 mini - (PRODUCT) RED - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - OLED-Display - 5.4" - 2340 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Rot

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple iPhone 12 mini - (PRODUCT) RED - Rot - 5G Smartphone - 64 GB - CDMA / GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	A2399
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 13.7 cm (5.4") - 476 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Prozessor	Apple A14 Bionic (6-Core)
Arbeitsspeicher	64 GB
Betriebssystem	iOS 14
Hauptkamera	12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.6 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, UWB
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung
Steckverbinder	Lightning
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.2 mm x 7.4 mm x 131.5 mm
Gewicht	133 g

Reparierbarkeitsindex 6.6 (von 10)

SAR 0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 3,85 W/kg (Gliedmaße)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.