

TP-LINK Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	C200 V1
EAN/UPC	6935364088095



Beschreibung

Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo C200 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.66 cm x 8.5 cm x 11.77 cm
Anschlussstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	8.8 mm (1/2.9")
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	114
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	Gleichstrom 9 V

Leistungsmerkmale

Weckfunktion, Bewegungserkennungstechnologie, Privacy-Modus, Push-Benachrichtigung, microSDXC-Kartensteckplatz, WPA, WPA2-PSK, WEP, WPA2, Firmware upgrade-fähig

Umgebungsbedingungen
(in Betrieb)

0 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.