

# Canon PIXMA G4511 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8.8  
ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2316C023
EAN/UPC	4549292128987

## Beschreibung

Canon PIXMA G4511 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA G4511 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier

Standardmedienkapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, nachfüllbarer Tintentank
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.