

# Seasonic Lüfter MagFlow 1225PWM 3-Fan Kit - Gehäuse-Lüfter - 33,78 dB

2.000 rpm - 12 V - 63,29 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	MAGFLOW-3
EAN/UPC	4711173877592



## Beschreibung

Seasonic MagFlow 3 (3er Pack) | 120mm Gehäuselüfter, Daisy Chain Design / Einfache Installation / Abmessungen: 24.2 mm x 26.6 mm x 120.4 mm / Umdrehungen: 2000rpm / Luftdurchsatz: 107,59 m<sup>3</sup>/h / Luftdruck: 2.61 mm-H<sub>2</sub>O / Lautstärke: 33.78dB(A) / Lüfterlager: hydrodynamisches Gleitlager (HDB)

## Ausführliche Details

### Allgemeines

Typ	Gehäuse-Lüfter
Bauart	Lüfter
Geräuschpegel (dB)	33,78 dB
Drehzahl	2000 rpm
Eingangsspannung	12 V
Luftmenge pro Stunde	63,294 cfm
Stückzahl	3er

### Abmessungen / Gewicht

Abmessungen	24,2 x 26,6 x 120,4 mm
-------------	------------------------