

# Brother TD-2135N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2135NXX1
EAN/UPC	4977766826563



## Beschreibung

Brother TD-2135N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2135N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.33 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128
Medientyp	Quittungspapier, Strichcodeetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, OCR-A, OCR-B, Utah, Brougham, Symbol
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Abmessungen (Breite x  
Tiefe x Höhe)

11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.