

Lenovo Performance FHD - Webcam - schwenken / neigen

Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - Audio - USB 2.0 - MJPEG - YUY2 - Gleichstrom 5 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC1D66055
EAN/UPC	0195892018230



Beschreibung

Lenovo Performance FHD - Webcam - schwenken / neigen - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - Audio - USB 2.0 - MJPEG, YUY2 - Gleichstrom 5 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Performance FHD - Webcam
Gerätetyp	Webcam - schwenken / neigen
Audio	Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 6.3 cm x 5.63 cm
Gewicht	190 g
Farbe	Schwarz
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080p
Schnittstellen	USB 2.0
Enthaltene Kabel	1 - USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	360° Schwenkwinkel, Rollladen für Privatsphäre, 95° Sichtfeld, kompatibel mit Windows Hello
Kompatibel mit Chromebook	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-5 °C - 40 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.