

Thermaltake Toughpower GF3, 1650 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, Aktiv, 130 W, 1650 W

1650 W - 80 PLUS Gold - OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	PS-TPD-1650FNFACE-4
EAN/UPC	4713227534468



Beschreibung

Thermaltake Toughpower GF3. Gesamtleistung: 1650 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 600,750,900,1050 mm. Zweck: PC, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold, Lagertyp: HDB. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 14 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Breite: 150 mm, Tiefe: 180 mm, Höhe: 86 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	1650 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm
SATA-Netzkabellänge	600,750,900,1050 mm
Zweck	PC
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Zertifizierung	CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/BIS/KCC
Lagertyp	HDB
Produktfarbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	14 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Breite	150 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	86 mm

