

Canon PIXMA TS6350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0 - Bluetooth - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3774C006
EAN/UPC	4549292150582



Beschreibung

Canon PIXMA TS6350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS6350 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus

Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.6 cm x 35.9 cm x 14.1 cm
Gewicht	6.3 kg
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.