

Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB

DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC4-38400 - CL19 - 1.5 V - ungepuffert
- non-ECC - Schwarz

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF448C19RBK2/16
EAN/UPC	0740617321920



Beschreibung

Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC4-38400 - CL19 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC4-38400 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4800 MHz (PC4-38400)
Latenzzeiten	CL19 (19-26-26)
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), schwarzer Hitzeverteiler aus Aluminium, AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Spannung	1.5 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.