

Seasonic B12 BC Series - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V

80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	B12-BC-650
EAN/UPC	4711173876731



Beschreibung

Seasonic B12 BC Series - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seasonic B12 BC Series - Netzteil - 650 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC +3.3, DC +5, DC ± 12 V $\pm 3\%$
Leistungskapazität	650 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 15-Pin-SATA-Stromstecker ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	4 Befestigungsschrauben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.