

# Seasonic G12 GM Series - Netzteil (intern) - ATX12V

80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	G12-GM-650
EAN/UPC	4711173874737



## Beschreibung

Seasonic G12 GM Series - Netzteil (intern) - ATX12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seasonic G12 GM Series - Netzteil - 650 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, $\pm$ 12 V
Leistungskapazität	650 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ; 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.